


Buton capacitiv iluminat

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KT6301

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	Ø 32 / L = 31

Aplicatie

Principiu de operare	bistabil
----------------------	----------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...30 DC
Consum de energie [mA]	30
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	500

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Protectie la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Timpi de raspuns

Timp reacție [ms]	35
-------------------	----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
------------------------------	----------

KT5351



Buton capacitiv iluminat

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Protectie	IP 65; IP 67; IP 69K; (frontal)
-----------	---------------------------------

Date mecanice

Greutate	[g]	78,5
Dimensiuni	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiale	Capsula: inox (1.4404 / 316L); Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV	

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu poate fi declansat

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 1
	Garnitura: 1
Accesorii (opțional)	Disc cu simbol

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

