




Senzor capacitiv

KVE4015-CPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Caracteristicile produsului                           |  |               |
|-------------------------------------------------------|--|---------------|
| Model electric                                        |  | PNP           |
| Functii de iesire                                     |  | complementar  |
| Distanță de comutare [mm]                             |  | 15            |
| Carcasa                                               |  | rectangular   |
| Dimensiuni [mm]                                       |  | 40 x 40 x 118 |
| Date electrice                                        |  |               |
| Tensiune de lucru [V]                                 |  | 10...30 DC    |
| Consum de energie [mA]                                |  | < 20          |
| Clasa de protectie                                    |  | II            |
| Protectie la polaritate inversa                       |  | da            |
| Iesiri                                                |  |               |
| Model electric                                        |  | PNP           |
| Functii de iesire                                     |  | complementar  |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |  | 3             |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     |  | 200           |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         |  | 10            |
| Protecție la scurtcircuit                             |  | da            |



## Senzor capacitiv

KVE4015-CPKG

|                                                           |                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| Tipul protecției la scurt-circuit                         | pe bază de impulsuri                            |                 |
| Protecție suprasarcină                                    | da                                              |                 |
| Raza de detecție                                          |                                                 |                 |
| Distanță de comutare [mm]                                 | 15                                              |                 |
| Distanța de sesizare reglabila                            | da                                              |                 |
| Distanța de sesizare implicită [mm]<br>setată din fabrică | 15                                              |                 |
| Distanța reală de sesizare Sr [mm]                        | 15 ± 10 %                                       |                 |
| Distanța de operare [mm]                                  | 0...12,1                                        |                 |
| Precizia / Devieri                                        |                                                 |                 |
| Factor de corecție                                        | Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2 |                 |
| Histerezis [% din Sr]                                     | 1...15                                          |                 |
| Devierea punctului de comutare [% din Sr]                 | -15...15                                        |                 |
| Condițiile mediului                                       |                                                 |                 |
| Temperatură de ambianță [°C]                              | -25...70                                        |                 |
| Protecție                                                 | IP 65                                           |                 |
| Teste / certificari                                       |                                                 |                 |
| Ecranare electromagnetică                                 | EN 60947-5-2                                    |                 |
| Date mecanice                                             |                                                 |                 |
| Carcasa                                                   | rectangular                                     |                 |
| Mod de instalare                                          | montaj la același nivel                         |                 |
| Dimensiuni [mm]                                           | 40 x 40 x 118                                   |                 |
| Materiale                                                 | PBT                                             |                 |
| Afisaj / elemente de operare                              |                                                 |                 |
| Display                                                   | Stare de funcționare                            | 1 x LED, galben |
|                                                           | Operare                                         | 1 x LED, verde  |
| Observații                                                |                                                 |                 |
| Observații                                                | Înșurubare cablu (E11270) se comandă separat    |                 |
| Unitate de ambalare                                       | 1 buc.                                          |                 |

# KV5001



## Senzor capacitiv

KVE4015-CPKG

### Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm<sup>2</sup>

### Racord

