



Senzor pentru detectie nivel punctiform

LI0481--K-00KNPKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: LI2143

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Buton de programare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Lungimea tijei L [mm]	481

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Mediu	Emulsii; uleiuri
Nu poate fi folosit pentru	acizi; alcalini
Temperatura mediului [°C]	0...65; (pentru apa si mediu hidratat: 0...35 °C)
Presiune tanc [bar]	0,5; (cand se instaleaza cu accesorii de montaj: E43001 - E43007, E43019)

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	13; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Principiu de masură	capacitiv

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	1
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250



Senzor pentru detectie nivel punctiform

LI0481--K-00KNPKG/US

Frecventa de comutare DC [Hz]	5
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L [mm]	481
-----------------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...65
Nota cu privire la temperatura ambientală	pentru apa si mediu hidratat: 0...35 °C
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Certificare	WHG § 19	
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Clește cuplaj
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V (500 Ω AC)

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	Ø 16
Materiale	PP; TPE-V
Materiale în contact cu mediul	PP-H

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



LI2043



Senzor pentru detectie nivel punctiform

LI0481--K-00KNPKG/US

Racord

