


M9H202



Senzor cilindric

M9B3002BBPKG/B/AM/500/1M/AMP



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M14 x 1,5 / L = 41

Aplicatie

Caracteristici speciale	Carcasa complet metalica
Aplicatie	cilindri hidraulici
Mediu	Detectează metalele feroase
Varf de presiune Min. [bar]	2000
Rezistență la presiune [bar]	500

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 23
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1,6
Curent de scurgere Max. [mA]	0,1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	2
---------------------------	---



Senzor cilindric

M9B3002BBPKG/B/AM/500/1M/AMP

Precizia / Devieri		
Histerezis	[% din Sr]	< 15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	10
Repetabilitate	[% din Sr]	10
Condițiile mediului		
Varf de presiune	[bar]	1000
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 65; IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Rezistentă la vibrații	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 cicluri de mers pe frecvență; 1 octava pe minut în 3 axe / 10...3000 Hz -20...50 °C
Rezistență la șoc	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare în fiecare direcție a celor trei axe de coordonate / -25...85 °C
Rezistentă la socuri repetate	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare în fiecare direcție a celor trei axe de coordonate / -20...50 °C
MTTF	[ani]	925
Date mecanice		
Greutate	[g]	81,6
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M14 x 1,5 / L = 41
Desemnarea firului		M14 x 1,5
Materiale		Capsula: Oțel inox inox (1.4404 / 316L); O-lnel: FKM
Moment de strângere	[Nm]	< 25
Carcasa complet metalica		da
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

M9H202



Senzor cilindric

M9B3002BBPKG/B/AM/500/1M/AMP

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Racord



Culorile conecticii :
BK = negru
BN = maro
BU = albastru

Conector: 1 x AMP ((282105-1))

diagrame si grafice

