


MGK3070-ANKG/AM/G/US



Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	70; (raportata la magnet M 4.0)
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 60

Caracteristici speciale	contacte aurite; Carcasa complet metalica
Rezistență la presiune [bar]	100

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Distanță de comutare	[mm]	70; (raportata la magnet M 4.0)
Sensibilitate magnetică	[mT]	0,9

Histerezis	[% din Sr]	1...10
------------	------------	--------



Senzor magnetic complet metalic

MGK3070-ANKG/AM/G/US

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 65; IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011 emisie	Clasa B
	DIN ISO 11452-2	100 V/m
Date mecanice		
Greutate	[g]	48,9
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: inox (1.4404 / 316L); Indicator LED: PA; piulite de blocare: alama
Carcasa complet metalica		da
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit		
		

Senzor magnetic complet metalic

MGK3070-ANKG/AM/G/US

Racord

