

ME5001




Senzor magnetic

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: ME5010

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	60; (raportata la magnet M 4.0)
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M8 x 1 / L = 59

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protecție la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	60; (raportata la magnet M 4.0)
---------------------------	---------------------------------

Precizia / Devieri

Histerezis [% din Sr]	1...10
Repetabilitate [% din Sr]	1

ME5001



Senzor magnetic

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1 / L = 59
Desemnarea firului		M8 x 1
Materiale		alama nichelată; fata activa: Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M8; codificare: A



Racord

