


O5S51A



Senzor de tip bariera emitor

O5S-00KG/US100/3D



1 butoanele de programare



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: 10...36)
Consum de energie	[mA]	20
Clasa de protecție		III
Protecție la polaritate inversă		da

O5S51A



Senzor de tip bariera emitor

O5S-00KG/US100/3D

Tip lumină	Lumină roșie	
Raza de detectie		
Emitator / receptor	Emita#or	
Rază de acțiune [m]	< 25	
Distanța ajustabila	nu	
Diametrul maxim al spotului [mm]	625	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-10...50	
Nota cu privire la temperatura ambientală	la utilizare în exteriorul zonelor Ex: -25...60 °C	
Protecție	IP 65	
Teste / certificari		
Marcaj ATEX	 II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF [ani]	617	
Date mecanice		
Greutate [g]	332,5	
Capsula	rectangular	
Dimensiuni [mm]	105 x 30 x 62	
Materiale	Capsula: PA; Cadru frontal: Oțel inox; Butoane pentru programare: TPU; Colier protecție: Oțel inox	
Material lentila	PMMA	
Aliniere lentila	optică laterală	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		



O5S51A



Senzor de tip bariera emiator

O5S-00KG/US100/3D

Racord

