


Senzor magnetic

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	70; (raportata la magnet M 4.0)
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 65

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protecție la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	70; (raportata la magnet M 4.0)
---------------------------	---------------------------------

Precizia / Devieri

Histerezis [% din Sr]	1...10
Repetabilitate [% din Sr]	1

MG5001



Senzor magnetic

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Date mecanice

Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 65
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		alama nichelată; fata activa: Material plastic

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

