




Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

MKZ3000-BPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5115 + E11799

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Sensibilitate magnetică [mT]	3
Viteza de trecere [m/s]	< 5

Precizia / Devieri

Histerezis [mm]	1
Repetabilitate [mm]	0,1


MK5010



Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

MKZ3000-BPKG

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Date mecanice		
Suprafata activa de sesizare		centrat
Formă constructivă cilindrică		cilindrii cu tija de legatura
Dimensiuni	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiale		Capsula: Material plastic; Adaptor montaj: AluminIU
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
CablU: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Racord		



BN = Culorile conecticii :
BU = maro
BK = albastru
 negru