




Senzor de cilindru pentru cilindri de profil integrati

MKP3000-BPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5115 + E11799

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	37 x 30 x 27

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor de cilindru pentru cilindri de profil integrati

MKP3000-BPKG

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Sensibilitate magnetică		[mT]	3
Viteza de trecere		[m/s]	< 5
Precizia / Devieri			
Histerezis		[mm]	1
Repetabilitate		[mm]	0,1
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...75
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2	
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice			
Suprafata activa de sesizare		in fata	
Formă constructivă cilindrică		cilindrii de profil integrati	
Dimensiuni		[mm]	37 x 30 x 27
Materiale		Aluminiu; Material plastic	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Racord			



Culorile conectării :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru