




## Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-BPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5115 + E11796

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Suprafata activa de sesizare



## Caracteristicile produsului

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Model electric    | PNP            |
| Functii de iesire | normal deschis |
| Dimensiuni [mm]   | 14 x 12 x 19   |

## Date electrice

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]                      | 10...30 DC |
| Consum de energie [mA]                     | < 10       |
| Protectie la polaritate inversa            | da         |
| Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 2          |

## Iesiri

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Model electric                                        | PNP            |
| Functii de iesire                                     | normal deschis |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2              |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 300            |



## Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-BPKG

|                                                  |                      |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Frecvența de comutare DC                         | [Hz]                 | 5000                           |
| Protecție la scurtcircuit                        |                      | da                             |
| Tipul protecției la scurt-circuit                |                      | pe bază de impulsuri           |
| Protecție suprasarcină                           |                      | da                             |
| <b>Raza de detecție</b>                          |                      |                                |
| Sensibilitate magnetică                          | [mT]                 | 2                              |
| Viteza de trecere                                | [m/s]                | < 5                            |
| <b>Precizia / Devieri</b>                        |                      |                                |
| Histerezis                                       | [mm]                 | 1                              |
| Repetabilitate                                   | [mm]                 | 0,1                            |
| <b>Condițiile mediului</b>                       |                      |                                |
| Temperatură de ambianță                          | [°C]                 | -25...75                       |
| Protecție                                        |                      | IP 67                          |
| <b>Teste / certificări</b>                       |                      |                                |
| Ecranare electromagnetică                        | EN 60947-5-2         |                                |
| Rezistența la #ocuri #i vibra#ii                 |                      | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| <b>Date mecanice</b>                             |                      |                                |
| Suprafața activă de sesizare                     |                      | în față                        |
| Formă constructivă cilindrică                    |                      | cilindrii cu slot trapezoidal  |
| Dimensiuni                                       | [mm]                 | 14 x 12 x 19                   |
| Materiale                                        |                      | Aluminiu; Material plastic     |
| <b>Afisaj / elemente de operare</b>              |                      |                                |
| Display                                          | Stare de funcționare | 1 x LED, galben                |
| <b>Observații</b>                                |                      |                                |
| Unitate de ambalare                              |                      | 1 buc.                         |
| <b>Conectare electrică</b>                       |                      |                                |
| Cablul: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> |                      |                                |
| Racord                                           |                      |                                |



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru