




Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG/0,3m AS-510-TPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	6,7 x 30 x 6

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Sensibilitate magnetică [mT]	3
Viteza de trecere [m/s]	< 5

Precizia / Devieri

Histerezis [mm]	1,5
Repetabilitate [mm]	0,2

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...75
------------------------------	----------


MK5019



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG/0,3m AS-510-TPS

Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice		
Suprafata activa de sesizare	in fata	
Forma constructiva cilindrica	Cilindrii cu slot de tip T	
Dimensiuni [mm]	6,7 x 30 x 6	
Materiale	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de functionare	1 x LED, galben
Observatii		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrica - mufa		
Cablul: 0,3 m, PUR / PVC		
Conector: 1 x M8; codificare: A		



Racord

