


Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

MKZ3000-ANKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Sensibilitate magnetică [mT]	3
Viteza de trecere [m/s]	< 5

Precizia / Devieri

Histerezis [mm]	1
Repetabilitate [mm]	0,1

Condițiile mediului


Temperatură de ambianță [°C]	-25...75
Protectie	IP 67



Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

MKZ3000-ANKG

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice		
Suprafata activa de sesizare	in fata	
Forma constructiva cilindrica	cilindrii cu tija de legatura	
Dimensiuni	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiale	Capsula: Material plastic; Adaptor montaj: Aluminii	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de functionare	1 x LED, galben
Observatii		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrica		
Cablul: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Racord		



BN = Culorile conecticii :
 BU = maro
 BK = albastru
 negru