


Senzor de cilindru pentru cilindri de profil integrati

MKP3000-ANKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5113 + E11801

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 fata activa



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	41 x 30 x 27

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2



Senzor de cilindru pentru cilindri de profil integrati

MKP3000-ANKG/US

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	300
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Raza de detecție		
Sensibilitate magnetică	[mT]	3
Viteza de trecere	[m/s]	< 5

Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1
Repetabilitate	[mm]	0,1

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Date mecanice		
Suprafața activă de sesizare		în fața
Formă constructivă cilindrică		cilindrii de profil integrati
Dimensiuni	[mm]	41 x 30 x 27
Materiale		Aluminiu; Material plastic

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică - mufa		
----------------------------	--	--

Conector: 1 x M12; codificare: A



Senzor de cilindru pentru cilindri de profil integrati

MKP3000-ANKG/US

Racord

