




Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

MKZ3000-BPKG/5M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 fata activa



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	30 x 30 x 23

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie


Sensibilitate magnetică [mT]	3
Viteza de trecere [m/s]	< 5



Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

MKZ3000-BPKG/5M

Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1
Repetabilitate	[mm]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice		
Suprafata activa de sesizare	in fata	
Formă constructivă cilindrică	cilindrii cu tija de legatura	
Dimensiuni	[mm]	30 x 30 x 23
Materiale	Aluminiu; Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablu: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Racord		



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru