


Senzor de cilindru pentru cilindri de profil integrati

MKP3000-BPKG/5M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	37 x 30 x 27

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri


Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor de cilindru pentru cilindri de profil integrati

MKP3000-BPKG/5M

Raza de detectie		
Sensibilitate magnetica	[mT]	3
Viteza de trecere	[m/s]	< 5
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1
Repetabilitate	[mm]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice		
Suprafata activa de sesizare		in fata
Formă constructivă cilindrica		cilindrii de profil integrati
Dimensiuni	[mm]	37 x 30 x 27
Materiale		Aluminiu; Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Racord		



Culorile conectiei :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru