




Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5100

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protecție la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Sensibilitate magnetică [mT]	3
Viteza de trecere [m/s]	< 5

Precizia / Devieri

Histerezis [mm]	1,5
Repetabilitate [mm]	0,2


MK5047



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Date mecanice		
Suprafața activă de sesizare		în fata
Formă constructivă cilindrică		Cilindrii cu slot de tip T
Dimensiuni	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Materiale		PA 12-GF30
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²		
Racord		



BN = Culorile conecticii :
BU = maro
BK = albastru
 negru