




Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	30 x 30 x 23
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	2
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	300
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5000
Protectie la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Sensibilitate magnetica	[mT]	2



Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Viteza de trecere	[m/s]	< 5	
Precizia / Devieri			
Histerezis	[mm]	1	
Repetabilitate	[mm]	0,1	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2		
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
Date mecanice			
Suprafata activa de sesizare	in fata		
Formă constructivă cilindrică	cilindrii cu tija de legatura; (Joucomatic)		
Dimensiuni	[mm]	30 x 30 x 23	
Materiale	Aluminiu; Material plastic		
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare		1 x LED, galben
Observații			
Unitate de ambalare	1 buc.		
Conectare electrică - mufa			

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

