




Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5102
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Protecție la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	2
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Raza de detectie		
Sensibilitate magnetică	[mT]	3
Viteza de trecere	[m/s]	< 5
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1,5
Repetabilitate	[mm]	0,2

MK5049



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Date mecanice

Suprafața activă de sesizare	în față	
Formă constructivă cilindrică	Cilindrii cu slot de tip T	
Dimensiuni	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Materiale	PA 12-GF30	

Afișaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M8; codificare: A



Racord

