




Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5311

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 12
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	1

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	3,1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	10000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Raza de detectie		
Sensibilitate magnetică	[mT]	2,5
Viteza de trecere	[m/s]	< 5
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1...2
Repetabilitate	[mm]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice		
Suprafata activa de sesizare		in fata
Formă constructivă cilindrică		cilindrii cu canal C
Dimensiuni	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiale		LCP
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Cablul: 0,3 m, PUR		
Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: Piuliță moletată, rotabil		
		



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Racord

