


Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 12
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	1

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	3,1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	10000
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Sensibilitate magnetică [mT]	2,5
------------------------------	-----



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Viteza de trecere	[m/s]	< 5
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1...2
Repetabilitate	[mm]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice		
Suprafata activa de sesizare	in fata	
Formă constructivă cilindrică	cilindrii cu canal C	
Dimensiuni	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiale	LCP	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 0,5 m, PUR		
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: Piuliță moletată, rotabil		



Racord

