




Senzor pentru cilindru canal C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/US



- 1 Clema de fixare
2 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie	[mA]	< 10
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	30
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	10000
Protectie la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Sensibilitate magnetica	[mT]	2,8
Viteza de trecere	[m/s]	> 10
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1,5
Repetabilitate	[mm]	< 0,2



Senzor pentru cilindru canal C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/US

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 65; IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	3694
Aprobare UL	Numar certificare UL	C008

Date mecanice

Greutate	[g]	18,8
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Formă constructivă cilindrică		cilindrii cu canal C
Dimensiuni	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiale		Capsula: PA; Clema de fixare: Oțel inox

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Piuliță molețată, rotabil



Racord

