


MK5350



Senzor pentru cilindru canal C

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X



- 1 Senzor 1
- 2 Senzor 2
- 3 Suprafata activa de sesizare
- 4 Clema de fixare



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	30
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5000
Protectie la scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Sensibilitate magnetica	[mT]	2
Viteza de trecere	[m/s]	> 10



Senzor pentru cilindru canal C

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1
Repetabilitate	[mm]	< 0,2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 65; IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Greutate	[g]	14,9
Mod de instalare		montaj la același nivel
Formă constructivă cilindrică		cilindrii cu canal C
Dimensiuni	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Materiale		Capsula: PA; Clema de fixare: Oțel inox
Moment de strângere	[Nm]	< 0,24
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Cablul: 0,3 m, PUR		
Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: Piuliță moletată, rotabil		
		

Senzor pentru cilindru canal C

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

Racord



- 1: Senzor 1
2: Senzor 2