




Senzor pentru cilindru cu celula GMR

MKC2028BARKG/G/ZH



1 Clema de fixare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	30

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	4000
Protectie la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Sensibilitate magnetica [mT]	2,8
Viteza de trecere [m/s]	> 10

Precizia / Devieri

Histerezis [mm]	< 0,12
-----------------	--------

MK5365



Senzor pentru cilindru cu celula GMR

MKC2028BARKG/G/ZH

Repetabilitate	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
-------------------------	------	----------

Protecție	IP 65; IP 67
-----------	--------------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B
Rezistența la vibrații	EN 60947-5-2	
Rezistență la șoc	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	1310

Date mecanice

Greutate	[g]	19,1
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Formă constructivă cilindrică	cilindrii cu canal C	
Dimensiuni	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Materiale	Capsula: PA; Clema de fixare: Oțel inox	

Afișaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR

Racord



BK = Culoarele conecticii :
BU = negru
albastru