




Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

O8H-HNKG/2,0M



Receptor în optică superioară
Emitător în optică inferioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Suprimare a fundalului
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	20; ((24 V))
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	633

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

O8H-HNKG/2,0M

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecvența de comutare DC	[Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri

Raza de detecție		
Domeniu	[mm]	1...30; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie)	[mm]	1...30
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie)	[mm]	5...30
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie)	[mm]	5...29
Distanța ajustabilă		nu
Diametrul maxim al spotului	[mm]	4
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de tastare
Disponibil #i cu suprimarea fundalului		da

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65; IP 67

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	757
Aprobare UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Limited Voltage/Current
	Numar certificare UL	E014
	UL numar fisier	E174191

Date mecanice		
Greutate	[g]	38,2
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiale		Capsula: ABS; inox (1.4404 / 316L)
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.


Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

O8H-HNKG/2,0M

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm²

Racord




Culorile conecticii :

BN = maro

BK = negru

BU = albastru

diagrame si grafice



a: Senzor

b: Obiect

c: Fundal

x: Distan#a senzor/obiect [mm]


y: Distan#a minimă obiect/fundal [mm]



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

O8H-HNKG/2,0M

Curbă precizie



x: Distan#a senzoz/obiect [mm]

y: Distan#a minimă obiect/fundal [mm]

1 = Obiect negru (6 % Remisie) , fundal alb (90 % remisie)

2 = Obiect gri (18 % remisie) , fundal alb (90 % remisie)

3 = Obiect alb (90 % remisie) , fundal alb (90 % remisie)