

MS5001




Senzor magnetic

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MS5010

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	60; (raportata la magnet M 4.0)
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	28 x 10 x 16

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

MS5001



Senzor magnetic

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	60; (raportata la magnet M 4.0)
Precizia / Devieri		
Histerezis	[% din Sr]	1...10
Repetabilitate	[% din Sr]	1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 10 x 16
Materiale		Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M8; codificare: A



Racord

