




Senzor de tip bariera emitor

OAS-000A



1 Acoperire
câte o diodă de emisie în optica superioară și inferioară



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	3,5
Clasa de protectie		II
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880
Iesiri		
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Raza de detectie		
Emitator / receptor		Emita#or
Rază de acțiune	[m]	< 50
Distanța ajustabila		nu



Senzor de tip bariera emitor

OAS-OOOA

Diametrul maxim al spotului	[mm]	1500	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60	
Protectie		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	393	
Date mecanice			
Greutate	[g]	278	
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	90 x 30 x 70	
Materiale		PPO modificat	
Material lentila		PMMA	
Aliniere lentila		optică laterală	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20514	
		Șurubelniță	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5			
Racord			

