

Senzor de tip bariera receptor

OAE-FKOA/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OA0102

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 comutator de selectie si potentiometru sub capac
Receptor în optică superioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	3,5
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		nu
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri

Model electric	releu
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Solicitabilitate contact	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Senzor de tip bariera receptor

OAE-FKOA/T

Testat pentru scurtcircuit	nu	
Protectie suprasarcina	nu	
Funcție timp	[s]	0,5...10
Raza de detectie		
Emitator / receptor	Receptor	
Rază de acțiune	[m]	25...50; (în dependență de emițătorul utilizat)
Distanța ajustabila	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,304
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale	PPO modificat	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Elemente de operare	Întârzierea conectării sau a deconectării prin comutator culisant la alegere	
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20514	
	Șurubelniță	
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Senzor de tip bariera receptor

OAE-FKOA/T

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5

Racord



Indicații : siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 5 A acțiune rapidă

diagrame si grafice

curba de crestere în exces

