




Senzor reflexiv difuz

OAT-FKOA/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 comutator de selectie si potentiometru sub capac  
Receptor în optică superioară  
Emițător în optică inferioară

| Caracteristicile produsului |                                                  |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Tip lumină                  | Sursa de lumină - Infraroșu                      |                |
| Carcasa                     | rectangular                                      |                |
| Aplicatie                   |                                                  |                |
| Principiu de functionare    | Senzor reflexiv difuz                            |                |
| Date electrice              |                                                  |                |
| Frecventa AC                | [Hz]                                             | 47...63        |
| Tensiune de lucru           | [V]                                              | 20...250 AC/DC |
| Consumul max. de energie    | [VA]                                             | 2              |
| Clasa de protectie          |                                                  | II             |
| Tip lumină                  | Sursa de lumină - Infraroșu                      |                |
| Lungime de unda             | [nm]                                             | 880            |
| Iesiri                      |                                                  |                |
| Model electric              | releu                                            |                |
| Functii de iesire           | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |                |
| Solicitabilitate contact    | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W   |                |
| Frecventa de comutare AC    | [Hz]                                             | 10             |
| Frecventa de comutare DC    | [Hz]                                             | 10             |
| Protecție la scurtcircuit   | nu                                               |                |



## Senzor reflexiv difuz

OAT-FKOA/T

|                              |  |                                                                              |                 |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Protecție suprasarcina       |  | nu                                                                           |                 |
| Funcție timp [s]             |  | 0,5...2 (0,15...3)                                                           |                 |
| Raza de detectie             |  |                                                                              |                 |
| Domeniu [mm]                 |  | 5...1500; (Hartie alba 200 x 200 mm)                                         |                 |
| Distanța ajustabila          |  | da                                                                           |                 |
| Condițiile mediului          |  |                                                                              |                 |
| Temperatură de ambianță [°C] |  | -25...60                                                                     |                 |
| Protecție                    |  | IP 65                                                                        |                 |
| Teste / certificari          |  |                                                                              |                 |
| Ecranare electromagnetică    |  | EN 60947-5-2                                                                 | Clasa B         |
|                              |  | EN 55011                                                                     |                 |
| Date mecanice                |  |                                                                              |                 |
| Carcasa                      |  | rectangular                                                                  |                 |
| Dimensiuni [mm]              |  | 90 x 30 x 70                                                                 |                 |
| Materiale                    |  | PPO modificat                                                                |                 |
| Material lentila             |  | PMMA                                                                         |                 |
| Afișaj / elemente de operare |  |                                                                              |                 |
| Display                      |  | Stare de funcționare                                                         | 1 x LED, galben |
|                              |  | Operare                                                                      | 1 x LED, verde  |
|                              |  | funcție                                                                      | 1 x LED, roșu   |
| Elemente de operare          |  | Întârzierea conectării sau a deconectării prin comutator culisant la alegere |                 |
| Accesorii                    |  |                                                                              |                 |
| Articole livrate             |  | Unghi de fixare<br>Șurubelniță                                               |                 |
| Observații                   |  |                                                                              |                 |
| Unitate de ambalare          |  | 1 buc.                                                                       |                 |
| Conectare electrică          |  |                                                                              |                 |
| terminale: ...1,5 mm²        |  |                                                                              |                 |
| Racord                       |  |                                                                              |                 |

