

Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FKOA/LS500L



1 comutator de selectie si potentiometru sub capac

Caracteristicile produsului

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	3,5
Clasa de protectie		II

Iesiri

Model electric	releu	
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Solicitabilitate contact	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Frecventa de comutare AC	[Hz]	10
Frecventa de comutare DC	[Hz]	10
Protecție la scurtcircuit	nu	
Protecție suprasarcina	nu	

Raza de detectie

Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	8; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
---	-----	------------------------------------



Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FKOA/LS500L

Distanța ajustabilă	da
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 65

Date mecanice

Greutate [g]	362,874
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	90 x 30 x 70
Materiale	PBT
Material lentila	PMMA
Aliniere lentila	optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu

Accesorii


Articole livrate	Unghi de fixare
	Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A



Racord

