


Senzor de tip bariera receptor

OAE-FCKG/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O4E500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 comutator de selectie si potentiometru sub capac
Receptor în optică superioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Ieșirea funcției de control
Principiu de functionare	Barieră optică

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 50
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Funcții de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Ieșirea funcției de control	da



Senzor de tip bariera receptor

OAE-FCKG/T

Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii	[mA]	10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Incarcarea de curent maxima in modul de iesire dual	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	300
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Funcție timp	[s]	0,5...10

Raza de detectie

Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune	[m]	< 50
Distanța ajustabilă		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

Date mecanice

Greutate	[g]	0,287
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modificat
Material lentila		PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Elemente de operare		Întârzierea conectării sau a deconectării prin comutator culisant la alegere

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20514
	Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------


Senzor de tip bariera receptor

OAE-FCKG/T

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5

Racord



5 leșirea funcției de control

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

