

N0532A




Amplificator de comutare pentru senzori Namur

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Articol scos din productie

Articole alternative: N0538A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri

Numar de iesiri digitale: 2

Aplicatie

Aplicatie

monitorizare scurtcircuit; Monitorizare conductor

Date electrice

Tolerante tensiune operare	[%]	-15...25
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Consum de energie	[mA]	< 50
Numar de canale		2

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri

Numar de iesiri digitale: 2

Iesiri

Model electric		Optocuplor; (bipolar; Tensiune: max. 40 V DC)
Numar de iesiri digitale		2
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	3
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5000

N0532A



Amplificator de comutare pentru senzori Namur

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Testat pentru scurtcircuit	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție	IP 20	
Teste / certificari		
Certificare	PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038	
Marcaj ATEX	II (1) G [Ex ia] IIC	
	II (1) D [Ex ia] IIIC	
Ecranare electromagnetică	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[ani]	426
Date mecanice		
Greutate	[g]	172
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	LED, verde
	funcție	2 x LED, roșu
Observații		
Observații	Atentie unitatea de control trebuie montata in afara zonei periculoase Nu este permis să fie ocupate clemele libere.	
Unitate de ambalare	1 buc.	


Amplificator de comutare pentru senzori Namur

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²

Racord



N0532A



Amplificator de comutare pentru senzori Namur

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Alte date

Valori maxime pentru circuitul de comanda

cu siguranță proprie în tip protecție la aprindere	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Tensiune [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Curent [mA]	13	13	13	13
Putere [mW]	34	34	34	34
Inductanța exterioară [mH]	200	740	200	740
Capacitate exterioară [μF]	2,4	16,8	2,4	16,8