




Senzor inductiv NAMUR

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	1
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M8 x 1 / L = 30

Date electrice

Tensiunea nominală DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tensiune de alimentare DC [V]	5...25
Consum de energie [mA]	< 1; (invalid; conductiv: > 2,1)

Iesiri

Functii de iesire	normal închis
Rezistența maximă a cablului [Ω]	50
Frecvența de comutare DC [Hz]	2000

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	1
---------------------------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...70
Protecție	IP 67

Teste / certificări

Rezistența la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
----------------------------------	--------------------------------

Clasificare de siguranță

Capacitanța internă Max. [nF]	80
Inductanța internă Max. [μH]	110

Date mecanice

Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M8 x 1 / L = 30
Desemnarea firului	M8 x 1
Materiale	alama nichelată; PBT

**Senzor inductiv NAMUR**

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Accesorii


Articole livrate

piulite de blocare: 2

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electricăCablul: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²**Racord**BN =
BU =Culorile conecticii :
maro
albastru