


Senzor de contrast

OCK-FCKG/US-100

Articol scos din productie

Articole alternative: O5K500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică superioară
Emitător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină verde
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină verde
Lungime de unda [nm]	565

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,9
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	10000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri

OC5220




Senzor de contrast

OCK-FCKG/US-100



Protectie suprasarcina	da
Raza de detectie	
Domeniu [mm]	< 13,5
Diametrul maxim al spotului [mm]	2
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protectie	IP 67
Teste / certificari	
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2
Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	49 x 15 x 42
Materiale	Zinc turnat sub presiune
Material lentila	PMMA
Accesorii	
Articole livrate	Șurubelniță
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord





Senzor de contrast

OCK-FCKG/US-100

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

