




Senzor inductiv NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva




Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare	[mm]	4
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1
Date electrice		
Tensiunea nominala DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tensiune de alimentare DC	[V]	5...25
Consum de energie	[mA]	< 1; (invalid; conductiv: > 2,1)
Iesiri		
Functii de iesire		normal închis
Rezistenta maxima a cablului	[Ω]	50
Frecventa de comutare DC	[Hz]	400
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



Senzor inductiv NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Clasificare de siguranță		
Capacitanța internă Max.	[nF]	230
Inductanța internă Max.	[μH]	170
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		alama nichelată; PBT
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm ²		
Racord		



BK = Culoarele conectării :
 WH = negru
 alb

Conector: 1 x AMP