



Senzor optic retro-reflexiv

OCPGHPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5G500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 80
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri


Model electric	PNP
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA]	100
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor optic retro-reflexiv

OCPGHPKG/US-100


Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină		da	
Raza de detecție			
Rază de acțiune		[m]	< 1,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă			da
Înălțimea maximă a spotului		[mm]	13
Dimensiunile spotului de lumină se referă la			Rază de acțiune
Timpi de răspuns			
Timp răspuns		[s]	0,5
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-10...55
Protecție			IP 67
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Carcasa			rectangular
Dimensiuni		[mm]	49 x 15 x 42
Materiale			Zinc turnat sub presiune
Material lentila			PMMA
Afișaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate			Șurubelniță
Observații			
Unitate de ambalare			1 buc.
Conectare electrică			
Conector: 1 x M12; codificare: A			



Senzor optic retro-reflexiv

OCPGHPKG/US-100

Racord



- 2 leșirea funcției de control
5 Eingang "External Teach"

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

