



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 80
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660


Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA]	100
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor optic retro-reflexiv


OCPGHNKG/US-100

Raza de detectie		
Rază de acțiune	[m]	< 1,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă		da
Înălțimea maximă a spotului	[mm]	13
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		Rază de acțiune
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	0,5
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...55
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	49 x 15 x 42
Materiale		Zinc turnat sub presiune
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Șurubelniță
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

Senzor optic retro-reflexiv

OCPGHNKG/US-100

Racord



- 2 leșirea funcției de control
5 Eingang "External Teach"

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

