


Senzor de tip bariera receptor

OGE-DNKG/US



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	8
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 8
Distanța ajustabilă	nu

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 67; (împreună cu conectorul corespondent)

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------



Senzor de tip bariera receptor

OGE-DNKG/US

MTTF	[ani]	1320
------	-------	------

Date mecanice

Greutate	[g]	14,4
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		Capsula: ABS
Material lentila		PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

