

Senzor optic retro-reflexiv

OGP-FPKG/2M



- 1 butoanele de programare
2 LED 4 x 90°



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	20
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	624

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Frecventa de comutare DC [Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie


Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic [m]	0,03...5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Setari de fabrica	Dark ON
Distanța ajustabilă	da



Senzor optic retro-reflexiv

OGP-FPKG/2M

Diametrul maxim al spotului	[mm]	200	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere	
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	431	
Date mecanice			
Greutate	[g]	125,3	
Capsula		Formă constructivă filet	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4	
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU	
Material lentila		PMMA	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²			
Racord			



Culorile conecticii :

BK = negru

BN = maro

BU = albastru