


OGS-00KG/US



Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	Formă constructivă filet

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	20
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	645

Emitator / receptor	Emitator
Rază de acțiune [m]	< 8
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	600
Dimensiunile spotului de lumina se referă la	la distanță maximă de atingere

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67; (împreună cu conectorul corespunzător)

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF [ani]	1899	

Greutate	[g]	14,3
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Desemnarea firului		M18 x 1



Senzor de tip bariera emitor

OGS-00KG/US

Materiale	Capsula: ABS	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observatii		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

