

Senzor de tip bariera emitor

OGS-00KG/US100



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	624

Raza de detecție

Emitator / receptor	Emițător
Rază de acțiune [m]	< 20
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	800
Dimensiunile spotului de lumină se referă la	la distanță maximă de atingere

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	755

Date mecanice

Greutate [g]	59,4
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 60
Desemnarea firului	M18 x 1



Senzor de tip bariera emitor

OGS-OOKG/US100

Materiale	Capsula: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații


Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord





diagrame si grafice

curba de crestere in exces

