


Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/2M



- 1 butoanele de programare
2 LED 4 x 90°



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	25
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	624

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Frecvența de comutare DC [Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Domeniu [mm]	2...800; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Setari de fabrica	Light ON
Domeniu reglare [mm]	150...800
Distanța ajustabilă	da
Diametrul maxim al spotului [mm]	66



Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/2M

Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare
--	-------------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	473

Date mecanice

Greutate [g]	136,3
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Funcție Teach		da
Lacăt electronic		da

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------


Observații

Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BK = negru

BN = maro

BU = albastru



Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/2M

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

