




Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/US100



1 butoanele de programare



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Capsula		Formă constructivă filet
Aplicatie		
Principiu de functionare		Senzor reflexiv difuz
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	25
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	624
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Frecventa de comutare DC	[Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Domeniu	[mm]	2...800; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Setari de fabrica		Light ON
Domeniu reglare	[mm]	150...800
Distanța ajustabila		da
Diametrul maxim al spotului	[mm]	66



Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/US100

Dimensiunile spotului de lumina se refera la

la distanță maximă de tastare

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...80

Protecție IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică EN 60947-5-2

Date mecanice

Greutate [g] 60

Capsula Formă constructivă filet

Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 72

Desemnarea firului M18 x 1

Materiale inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; TPU; FKM

Material lentila Sticlă

Afisaj / elemente de operare

Display Stare de funcționare 1 x LED, galben

Funcție Teach da

Lacăt electronic da

Accesorii

Articole livrate piulite de blocare: 2

Observații


Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord





Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/US100

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

