




Senzor culoare

ODC-MPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Caracteristicile produsului		
Tip lumină	Lumină roșie; Lumină verde; lumină albastră	
Carcasa	rectangular	
Aplicatie		
Aplicatie	recunoasterea culorii; retro-reflective operation; operare de reflexie difuză	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	12...30 DC; (Pulsatie reziduala maxima: 5 Vss)
Consum de energie	[mA]	80
Clasa de protectie	II	
Tip lumină	Lumină roșie; Lumină verde; lumină albastră	



Senzor culoare

ODC-MPKG/US-100

Tip. pe viata	[h]	100000
Temperatura de referinta pentru durata de viata	[°C]	25

Iesiri

Model electric		PNP
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	300

Raza de detectie

Rază de acțiune	[m]	0,25...1; (retro-reflective operation)
Domeniu	[mm]	< 60; (operare de reflexie difuză ± 9)
Diametrul maxim al spotului	[mm]	13
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		Domeniu

Timpi de raspuns

Timp răspuns	[s]	< 2,5
--------------	-----	-------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-10...55
Protectie		IP 67
Imunitate Max. la lumina externa	[klx]	20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

Date mecanice

Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	53 x 30 x 80
Materiale		Zinc turnat sub presiune
Material lentila		Sticlă

Afisaj / elemente de operare


Display	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, galben

Observatii

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A






Senzor culoare

ODC-MPKG/US-100

Racord



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |