




Senzor de tip bariera emitor

OES-V



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010
Clasa de protecție	III
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 1

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Protecție	IP 67

Teste / certificari


Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	49633



Senzor de tip bariera emitor

OES-V

Date mecanice	
Greutate [g]	56,5
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M8 x 1
Desemnarea firului	M8 x 1
Materiale	alama nichelată
Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Racord	



RD = Culorile conecticii :
screen = roșu
 Ecran