


Senzor optic retro-reflexiv

OER-V/OET-V/10M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010
Clasa de protectie	III
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie

Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic [m]	0,03...0,2; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Domeniu [mm]	< 15; (Hartie alba 200 x 200 mm)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...70
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------



Senzor optic retro-reflexiv

OER-V/OET-V/10M

MTTF	[ani]	5623
------	-------	------

Date mecanice

Greutate	[g]	0,2
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1
Desemnarea firului		M8 x 1
Materiale		alama nichelată

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablul: 10 m; 2 x 0,14 mm²

Racord



1 = Emitor
 2 = Receptor
 Culoarele conectării :
 RD = roșu
 WH = alb
 screen = Ecran