

Camera analogica pentru masini mobile

O2MXOOKG/A1/GM/78/M



Caracteristicile produsului

Rezoluție imagine	[px]	640 x 480
Unghi de deschidere	[°]	80 x 59

Aplicatie

Caracteristici speciale	cablu ecranat
Aplicatie	Funcție oglinda integrată

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	12...32 DC
Consum de energie	[mA]	< 280; (cu încălzire lentilă)
Protecție la supratensiune		da



Camera analogica pentru masini mobile

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Senzor de imagine		¼" 4:3 VGA senzor color de imagine CMOS			
Curent de vârf de comutare [mA]		1000			
Durata varfului de curent la pornire [ms]		2			
Iesiri					
Iesire video		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Raza de detectie					
Dimensiunea campului de vizualizare [mm]	Distanța de operare	câmp vizual			
	1000	1680 x 1130			
	2000	3360 x 2260			
	3000	5030 x 3390			
	4000	6710 x 4530			
	5000	8390 x 5660			
Rezoluție imagine [px]	640 x 480				
Unghi de deschidere [°]	80 x 59				
Sensibilitate la lumina [LUX]	< 0,05				
Interval dinamic [dB]	> 80				
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță [°C]	-40...85				
Temperatura depozitare [°C]	-40...100				
Protectie	IP 67; IP 69K				
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-4	mediu industrial			
	DIN EN 61000-6-2	mediu industrial			
	UN-ECE R10				
Rezistență la șoc	50 g				
Rezistență la vibrații	Domeniul de frecvență 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms			
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1			
Test pulverizare solutie salina	IEC 60068-5-52				
Date mecanice					
Greutate [g]	313				
Dimensiuni [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3				
Materiale	Capsula: PC/ABS; lentilă frontală: Poliamidă fibra de sticla armata				
Accesorii					
Articole livrate	Set montaj:, E2M210				
	Șuruburi: 2 x M6 x 20				
	Saibe				
	Piulițe: 2 x M6, autoblocare				
	garnitură antiderapare				
Observații					
Unitate de ambalare	1 buc.				



Camera analogica pentru masini mobile

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m

Conector: 1 x M16; codificare: A; Cablu de conectare ecranat: true



1	cablu coaxial semnal video
2	ecran coaxial video GND
3	U+
4	0 V