


O2M203



Camera analogica pentru masini mobile

O2MXOOKG/A1/GM/115/M



Caracteristicile produsului

Rezoluție imagine	[px]	680 x 480
Unghi de deschidere	[°]	115

Aplicatie

Caracteristici speciale	cablu ecranat
Aplicatie	Funcție oglinda integrată

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	8...32 DC
Consum de energie	[mA]	< 150; (incl. lentile de incalzire)
Protecție la supratensiune		da



Camera analogica pentru masini mobile

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Senzor de imagine		¼" 4:3 VGA senzor color de imagine CMOS			
Curent de vârf de comutare [mA]		700; (t = 2 ms)			
Iesiri					
Iesire video		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Raza de detectie					
Dimensiunea campului de vizualizare [mm]	Distanța de operare	câmp vizual			
	1000	3000 x 2200			
	2000	6000 x 4400			
	5000	15000 x 11000			
Rezoluție imagine [px]	680 x 480				
Unghiul de apertura cilindric [°]	115				
Unghi de deschidere [°]	115				
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță [°C]	-40...85				
Temperatura depozitare [°C]	-40...125				
Protecție	IP 68; IP 69K; (max. 10 m adancime in apa / max. 30 min (ISO 20653): IP 68; (ISO 20653): IP 69K)				
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-4	mediu industrial			
	DIN EN 61000-6-2	mediu industrial			
	UN-ECE R10				
Rezistență la șoc		50 g			
Rezistență la vibrații	Domeniul de frecvență 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms			
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1			
Test pulverizare solutie salina	IEC 60068-5-52				
Date mecanice					
Greutate [g]	313				
Dimensiuni [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3				
Materiale	Capsula: Aluminu negru eloxat; Lentile frontale: Plutitor sticlă întărită chimic				
Accesorii					
Articole livrate	clema de montare :, E2M210				
	Șuruburi: 2 x M6 x 20				
	Saibe				
	Piulițe: 2 x M6, autoblocare				
Observații					
Unitate de ambalare	1 buc.				



Camera analogica pentru masini mobile

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m

Conector: 1 x M16; codificare: A; Cablu de conectare ecranat: da



1	cablu coaxial semnal video
2	ecran coaxial video GND
3	U+
4	0 V