


Senzor optic retro-reflexiv

OFR-FPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OF5014

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	400
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Rază de acțiune [m]	< 2; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic [m]	0,05...2; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protectie	IP 67

Date mecanice

Carcasa	Formă constructivă filet
---------	--------------------------

OF5038



Senzor optic retro-reflexiv

OFR-FPKG

Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila		PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------



Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru
BK = negru