



Senzor reflexiv difuz

OGT-HBOA/90-250V/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OG0035

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	90...250 AC/DC
Clasa de protectie		II
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri

Functii de iesire		Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	9,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	9,5
Curent sarcină minim	[mA]	10
Curent de scurgere Max.	[mA]	5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	200
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	50



Senzor reflexiv difuz

OGT-HBOA/90-250V/6M

Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC	[Hz]	25
Frecvența de comutare DC	[Hz]	70
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu

Raza de detecție

Domeniu	[mm]	< 100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
---------	------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		alama nichelată
Material lentila		Sticlă

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablul: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord



Culorile conecticii :
 BN = maro
 BU = albastru